

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 5/16-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 5/16-32
GTIN	4062406039127
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 7,25 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	23,79 mm
Sriegio Ø	7,94 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	32
Koto kvadratas □	6,2 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 371

Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Kiaurymės Ø	7,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	90 mm
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	5/16-32 UNEF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius