

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.13/16-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.13/16-8
GTIN	4062406040765
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 46,037 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 43 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	46,037 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	8
Kiaurymės Ø	43 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	92 mm

Koto $\varnothing D_s$	36 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Koto kvadratas \square	29 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.13/16-8 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius