

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.1/4-7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.1/4-7
GTIN	4062406040192
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 7

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 28,05 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	28,05 mm
Koto kvadratas □	20 mm
Sriegio žingsnis	3,629 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	180 mm
Vijų skaičius colyje	7
Sriegio gylis	63,5 mm

Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	31,75 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	1.1/4-7 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius