

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.3/8-20

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130035 1.3/8-20
GTIN	4062406040253
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 34,925 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 33,7 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelio skaičius	4
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio gylis	69,85 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	34,925 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm

Koto kvadratas □	22 mm
Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	28 mm
Kiaurymės \varnothing	33,7 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.3/8-20 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius