

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/4-18**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.1/4-18
GTIN	4062406042370
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 30,55 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	20 mm
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	18
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Bendras ilgis L	180 mm

Sriegio gylis	63,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	31,75 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	30,55 mm
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	1.1/4-18 UNEF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius