

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 2-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 2-10
GTIN	4062406038694
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 50,8 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D_s: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 48,4 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	50,8 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	40 mm
Koto kvadratas □	32 mm
Sriegio gylis	101,6 mm
Kiaurymės Ø	48,4 mm

Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Vijų skaičius colyje	10
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	2-10 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius