

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.1/4-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.1/4-8
GTIN	4062406040185
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 28,8 mm

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Vijų skaičius colyje	8
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	28,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	180 mm

Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Sriegio gylis	63,5 mm
Sriegio $\varnothing$	31,75 mm
Koto kvadratas $\square$	20 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.1/4-8 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius