

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1/2-28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1/2-28
GTIN	4062406039332
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,8 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	28
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	25,4 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	11 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Norma	DIN 376

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	12,7 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Kiaurymės Ø	11,8 mm
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	1/2-28 UNEF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius