

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.1/2-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.1/2-20
GTIN	4062406040390
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 38,1 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 36,89 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelio skaičius	4
Koto kvadratas □	24 mm
Sriegio Ø	38,1 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	36,89 mm

Sriegio gylis	76,2 mm
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	200 mm
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.1/2-20 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius