

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 9/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 9/16-20
GTIN	4062406039448
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 14,29 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 13,1 mm

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	20
Kiaurymės Ø	13,1 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	57,16 mm

Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio $\varnothing$	14,29 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	9/16-20 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius