

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.3/4-10**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130031 1.3/4-10
GTIN	4062406038465
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	10
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	29 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	220 mm
Sriegio gylis	88,9 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Sriegio Ø	44,45 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	42 mm
Sriegio tipas	UNS-LH

Sriegio dydis	1.3/4-10 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius