

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.2-64****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 NO.2-64
GTIN	4062406038748
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	45 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	1,9 mm
Sriegio gylis	6,54 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	2,8 mm
Vijų skaičius colyje	64
Sriegio žingsnis	0,397 mm
Sriegio Ø	2,18 mm
Sriegio tipas	UNF

Sriegio dydis	2-64 UNF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius