

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.7/8-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130035 1.7/8-12
GTIN	4062406040819
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 47,625 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 45,6 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	12
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	45,6 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	95,25 mm
Koto kvadratas □	29 mm

Koto Ø D _s	36 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Sriegio Ø	47,625 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.7/8-12 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius