

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 5/16-48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 5/16-48
GTIN	4062406039097
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 48

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 7,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	90 mm
Sriegio žingsnis	0,529 mm
Kiaurymės Ø	7,5 mm
Sriegio Ø	7,94 mm
Sriegio gylis	23,79 mm
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371
Vijų skaičius colyje	48
Koto kvadratas \square	6,2 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	5/16-48 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius