

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 7/8-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 7/8-18
GTIN	4062406039752
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 22,23 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	66,69 mm
Sriegio Ø	22,23 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	21 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	14,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Sriegio žingsnis	1,411 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Vijų skaičius colyje	18
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	7/8-18 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius