

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 2-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130035 2-12
GTIN	4062406040925
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 50,8 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

 Koto Ø D_s: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 48,8 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	250 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Vijų skaičius colyje	12
Koto Ø D _s	40 mm
Kiaurymės Ø	48,8 mm
Sriegio Ø	50,8 mm

Sriegio gylis	101,6 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	32 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	2-12 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius