

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.3/8-8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130035 1.3/8-8
GTIN	4062406040314
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 34,925 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 31,9 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	34,925 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Kiaurymės Ø	31,9 mm
Koto Ø D _s	28 mm
Koto kvadratas □	22 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	3,175 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	8
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	69,85 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.3/8-8 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius