

**Garant**
**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.3/4-20**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.3/4-20
GTIN	4062406040659
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 44,45 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 43,25 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1,27 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	43,25 mm
Sriegio Ø	44,45 mm
Koto kvadratas □	29 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	20

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	220 mm
Sriegio gylis	88,9 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.3/4-20 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius