

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.3-48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 NO.3-48
GTIN	4062406038779
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 48

Sriegio Ø: 2,52 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 2,05 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	2,05 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Sriegio Ø	2,52 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	48
Bendras ilgis L	50 mm

Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	2,1 mm
Norma	DIN 371
Sriegio žingsnis	0,529 mm
Sriegio gylis	7,56 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	3-48 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius