

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.1/8-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.1/8-12
GTIN	4062406040031
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 28,575 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 26,5 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	12
Koto Ø D _s	22 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio Ø	28,575 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376

Sriegio gylis	57,15 mm
Kiaurymės Ø	26,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	18 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1.1/8-12 UNF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius