

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1-10
GTIN	4062406042158
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 23 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	76,2 mm
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	10
Sriegio Ø	25,4 mm
Koto kvadratas □	16 mm

Drožlių griovelio skaičius	4
Kiaurymės Ø	23 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1-10 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius