

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 9/16-27****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130035 9/16-27 |
| GTIN | 4062406039424 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Sriegio žingsnis | 0,941 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Sriegio gylis | 57,16 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Kiaurymės Ø | 13,4 mm |
| Bendras ilgis L | 110 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Sriegio Ø | 14,29 mm |
| Vijų skaičius colyje | 27 |
| Koto Ø D _s | 11 mm |
| Koto kvadratas □ | 9 mm |
| Sriegio tipas | UNS |

| | |
|------------------------------|--|
| Sriegio dydis | 9/16-27 UNS |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |