

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.3/4-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1.3/4-14
GTIN	4062406038441
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 44,45 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 42,85 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	88,9 mm
Vijų skaičius colyje	14
Bendras ilgis L	220 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	36 mm
Kiaurymės Ø	42,85 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Sriegio žingsnis	1,814 mm
Koto kvadratas □	29 mm
Sriegio Ø	44,45 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1.3/4-14 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius