

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1/4-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1/4-27
GTIN	4062406039066
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelio skaičius	3
Kiaurymės Ø	5,45 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Sriegio Ø	6,35 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,941 mm
Vijų skaičius colyje	27
Bendras ilgis L	80 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Sriegio gylis	19,05 mm
Sriegio tipas	UNS

Sriegio dydis	1/4-27 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius