

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3/4-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 3/4-24
GTIN	4062406039622
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 18,1 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	18,1 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Norma	DIN 376

Sriegio Ø	19,05 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio gylis	57,15 mm
Vijų skaičius colyje	24
Koto kvadratas □	11 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	3/4-24 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius