

**Garant**
**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 7/8-24**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 7/8-24
GTIN	4062406039738
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 22,23 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21,2 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	66,69 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	21,2 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm

Vijų skaičius colyje	24
Koto Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	22,23 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	7/8-24 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius