

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/2-6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 1.1/2-6
GTIN	4062406042707
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 6

Sriegio Ø: 38,1 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 33,7 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	32 mm
Sriegio žingsnis	4,233 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	200 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E

Sriegio Ø	38,1 mm
Sriegio gylis	76,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	33,7 mm
Vijų skaičius colyje	6
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	1.1/2-6 UNC LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius