

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.4-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 NO.4-40
GTIN	4062406038793
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 2,85 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,27 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,635 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	56 mm
Sriegio gylis	8,55 mm
Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Sriegio Ø	2,85 mm
Kiaurymės Ø	2,27 mm
Koto Ø D _s	3,5 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Vijų skaičius colyje	40
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	4-40 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius