

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.1-64****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 NO.1-64
GTIN	4062406038731
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Kiaurymės Ø	1,5 mm
Sriegio žingsnis	0,397 mm
Koto Ø D _s	2,8 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio Ø	1,85 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Sriegio gylis	5,55 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Norma	DIN 371
Vijų skaičius colyje	64
Sriegio tipas	UNC

Sriegio dydis	1-64 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius