

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 7/8-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 7/8-27
GTIN	4062406039721
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	66,69 mm
Vijų skaičius colyje	27
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas $\square$	14,5 mm
Sriegio žingsnis	0,941 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio $\varnothing$	22,23 mm
Kiaurymės $\varnothing$	21,4 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UNS

Sriegio dydis	7/8-27 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius