

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.5/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.5/16-18
GTIN	4062406040215
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 33,338 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 32,1 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	32,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Drožlių griovelio skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio Ø	33,338 mm

Sriegio gylis	66,69 mm
Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	28 mm
Koto kvadratas \square	22 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	1.5/16-18 UNEF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius