

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/4-7

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 1.1/4-7
GTIN	4062406042431
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 7

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 28,05 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	28,05 mm
Sriegio gylis	63,5 mm
Vijų skaičius colyje	7
Koto kvadratas □	20 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Sriegio Ø	31,75 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto Ø D _s	25 mm
Sriegio žingsnis	3,629 mm
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	1.1/4-7 UNC LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius