

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.15/16-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.15/16-8
GTIN	4062406043117
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 49,212 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D_s: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 46,2 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	8
Sriegio Ø	49,212 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Sriegio gylis	98,4 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	46,2 mm

Sriegio žingsnis	3,175 mm
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	250 mm
Koto kvadratas □	32 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.15/16-8 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius