

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.11/16-20

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 1.11/16-20
GTIN	4062406042844
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 42,862 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 41,68 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Sriegio Ø	42,862 mm
Vijų skaičius colyje	20
Kiaurymės Ø	41,68 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Koto kvadratas □	29 mm
Bendras ilgis L	220 mm

Sriegio žingsnis	1,27 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	85,72 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelio skaičius	4
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.11/16-20 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius