

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosiosms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1/4-20

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 1/4-20
GTIN	4062406041328
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,11 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	7 mm
Vijų skaičius colyje	20
Bendras ilgis L	80 mm
Kiaurymės Ø	5,11 mm
Norma	DIN 371
Sriegio gylis	19,05 mm
Sriegio Ø	6,35 mm

Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	5,5 mm
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	1/4-20 UNC LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius