

**Garant**
**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.1/8-18**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.1/8-18
GTIN	4062406040000
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 28,575 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 27,35 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	180 mm
Kiaurymės Ø	27,35 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	18 mm
Vijų skaičius colyje	18
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	28,575 mm

Sriegio žingsnis	1,411 mm
Sriegio gylis	57,15 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	1.1/8-18 UNEF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius