

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 1.7/8-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1.7/8-8
GTIN	4062406038595
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 47,625 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 44,6 mm

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Drožlių griovelėlių skaičius	4
Sriegio gylis	95,25 mm
Kiaurymės Ø	44,6 mm
Koto kvadratas □	29 mm

Bendras ilgis L	250 mm
Vijų skaičius colyje	8
Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	36 mm
Sriegio $\varnothing$	47,625 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.7/8-8 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius