

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 2-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 2-20
GTIN	4062406038649
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 50,8 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 49,58 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	250 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	49,58 mm
Vijų skaičius colyje	20
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	101,6 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm

Sriegio Ø	50,8 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	2-20 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius