

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/4-16

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 3/4-16
GTIN	4062406041892
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

 Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio gylis	57,15 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Kiaurymės Ø	17,5 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	19,05 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	14 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	3/4-16 UNF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius