

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosiosms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 7/16-16

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 7/16-16
GTIN	4062406041557
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 11,11 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

 Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 9,576 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	11,11 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio gylis	33,33 mm
Kiaurymės Ø	9,576 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Ašmenys	HSS E

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	7/16-16 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius