

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 9/16-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 9/16-24
GTIN	4062406041670
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 14,29 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 13,4 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	14,29 mm
Sriegio gylis	57,16 mm
Kiaurymės Ø	13,4 mm
Vijų skaičius colyje	24
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	11 mm

Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	9/16-24 UNEF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius