

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.3/4-5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 1.3/4-5
GTIN	4062406042967
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 5

Sriegio Ø: 44,45 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 39,26 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	220 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	39,26 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	29 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	5,08 mm

Sriegio gylis	88,9 mm
Koto $\varnothing D_s$	36 mm
Sriegio \varnothing	44,45 mm
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	5
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	1.3/4-5 UNC LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius