

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.5/8-20

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130036 1.5/8-20 |
| GTIN | 4062406042776 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|-----------|
| Norma | DIN 376 |
| Sriegio gylis | 82,55 mm |
| Sriegio žingsnis | 1,27 mm |
| Kiaurymės Ø | 40,08 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Koto Ø D _s | 32 mm |
| Sriegio Ø | 41,275 mm |
| Bendras ilgis L | 200 mm |
| Vijų skaičius colyje | 20 |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Koto kvadratas □ | 24 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Sriegio tipas | UN-LH |

| | |
|------------------------------|--|
| Sriegio dydis | 1.5/8-20 UN LH |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |