

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosiosms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1/2-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 1/2-12
GTIN	4062406041656
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 10,75 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	25,4 mm
Sriegio Ø	12,7 mm
Koto Ø D _s	11 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	9 mm

Kiaurymės Ø	10,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	12
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1/2-12 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius