



Lazerinis atstumo matuoklis DISTO™, Tipas: D2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	465550 D2
GTIN	7640110696347
Produktų klasė	47C

Aprašymas

Modelis:

Smūgiams atsparus plastikinis korpusas su lengvai valdoma simbolių klaviatūra. Aukštos kokybės **Leica stiklo optika** ypač stabiliam ir temperatūros svyravimas atspariam **magnio korpuse**. Apšviestas ir besisukantis spalvotas ekranas optimaliam matomumui. Power Range Technologie™ matavimams **iki 150 m be taikinio**. 2 lazerių klasė išbandyta pagal ISO 16331-1. Mažas ir patogus lazerinis atstumo matuoklis matavimams patalpose.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Apsauginis dėklas ir kilpa rankai. Komplekte 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR3.

Pastaba:

Duomenų perdavimas per Bluetooth® Smart nemokama programėle išmaniesiems telefonams Leica „DISTO™ Plan“ (Android nuo versijos 4.3, Apple nuo iPhone 4s). Lengva daryti eskizus.

Techninis aprašymas

Svoris	100 g
--------	-------

netiesioginis matavimas (Pitagoras)	taip
Ilgis	116 mm
Aukštis	26 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Veikimo nuotolis	100 m
Sudėtis / atimtis	taip
Paskutinių matavimų parodymas	taip
Minimalūs / maksimalūs matavimai	taip
Plotis	44 mm
Ploto ir tūrio matavimai	taip
Srovės tiekimas	081561 LR3
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
universalus antgalis	taip
Matavimo tikslumas	±1,5 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Baterijų kiekis	2
Serija	DISTO™
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Lazerio klasė pagal IEC 825-1	2
Produkto rūšis	Atstumo matuoklis

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------