

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.1/4-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1.1/4-24
GTIN	4062406044596
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 30,75 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	20 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	30,75 mm
Sriegio gylis	79,38 mm
Sriegio Ø	31,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Sriegio žingsnis	1,058 mm
Vijų skaičius colyje	24
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	180 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1.1/4-24 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius