

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3/8-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 3/8-40
GTIN	4062406039172
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 9 mm

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	DIN 371
Koto kvadratas □	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	100 mm
Kiaurymės Ø	9 mm

Sriegio žingsnis	0,635 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	28,59 mm
Sriegio Ø	9,525 mm
Vijų skaičius colyje	40
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	3/8-40 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius