

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.3/4-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.3/4-8
GTIN	4062406042950
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 44,45 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 41,4 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	29 mm
Kiaurymės Ø	41,4 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	44,45 mm
Sriegio gylis	88,9 mm

Koto Ø D _s	36 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Vijų skaičius colyje	8
Bendras ilgis L	220 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.3/4-8 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius