

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.5/8-24**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.5/8-24
GTIN	4062406042769
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	200 mm
Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Kiaurymės $\varnothing$	40,35 mm
Vijų skaičius colyje	24
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas $\square$	24 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Sriegio $\varnothing$	41,275 mm
Sriegio gylis	82,55 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNS-LH

Sriegio dydis	1.5/8-24 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius