

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1-10
GTIN	4062406044398
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 23 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	23 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio Ø	25,4 mm
Koto kvadratas □	16 mm
Sriegio gylis	63,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D _s	20 mm

Vijų skaičius colyje	10
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1-10 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius